


屋内用 転倒無し

New

屋内用
<TMF>



◀7.5kgコンポジット容器
10kgLPガス容器▶



7.5kgコンポジット
(FRP容器)

10kgLPガス容器用 転倒無し / 20kgLPガス容器用 転倒無し

10kg
LPガス容器用
<TM-10>



スライドステー
収納状態



20kg
LPガス容器用
<TM-20>



スライドステー
伸長状態

スライドステーを伸ばすと
転倒防止力 更にUP!



スライドステー

組立手順 (TM-10/TM-20共通)



ベースを容器
上部から被せる



サポートパイプ4本を
ベースに差し込む



リングをサポート
パイプにはめる



スライドステーを伸ばす

完了!