

耳鼻咽喉科ellman電極人気ランキング

人気電極 TOP5

1位



ボール電極ロング4インチ
TD8-4 (リユーザブル)
シャフト：81mm
電極外径：2.4mm

2位



バイポーラ・フォーセップ
J7
全長：199mm
電極外径：1.1mm

3位



バイポーラ・フォーセップ
J13
全長：180mm
電極外径：1.0mm

4位



ACe-Tip™
バイポーラ・フォーセップ
ACBF-021
全長：175mm
電極外径：1.0mm

5位




吸引式凝固ユニットセット
H40 (EMC)
IEC-H40 (IEC)
小切開からの深部の凝固や鼻出血の凝固に便利です。

その他 人気電極



バイポーラ鼻腔用探針
I6/JXE, IEC-I6D
針の長さ：40mm (通電部：20mm)
電極外径：0.6mm
針の間隔：3.0mm

※表面「Case1」使用電極



鼓膜切開用電極
EE230 (リユーザブル)
針の長さ：4.5mm
電極外径：0.125mm



ラウンド型ループ電極
B1D (ディスポーザブル)
シャフト：32mm
電極外径：6.4mm



スタン式
モノポーラ・フォーセップ
IEC-MJ11/M
全長：175mm
電極外径：0.5mm


※ご使用の際は、IEC用クイックコネクター(IEC-SP020)が必要になります。




凝固用電極
EE262 (リユーザブル)
シャフト：92mm
電極外径：2.4mm

基本ケーブルセット

ディスポーザブル [IEC-XAA]



滅菌済：
3ツボタンフィンガー
スイッチハンドピース
IEC-3FHPBD



IEC 用ディスポ対極板
IEC-NPD



滅菌済：
IEC バイポーラコード
IEC-DJX



ダブルフットスイッチペダル
(切開 / 凝固)
DF-FSC

リユーザブル [IEC-XAB]



3ツボタンフィンガー
スイッチハンドピース
IEC-3FHBP



IEC 対極板
IEC-NPC



IEC バイポーラコード
IEC-JXB



ダブルフットスイッチペダル
(切開 / 凝固)
DF-FSC