

産婦人科ellman電極人気ランキング

婦人科用リープ電極（直型・バイオネット型）

1位



W3 (リユーザブル)
W3D (ディスポーザブル)
シャフト：90mm
電極外径：25mm

※表面「Case1」使用電極

2位



W2 (リユーザブル)
W2D (ディスポーザブル)
シャフト：90mm
電極外径：20mm

※表面「Case1」使用電極

3位



W18 (リユーザブル)
W18D (ディスポーザブル)
シャフト：90mm
電極外径：4.8mm

※表面「Case1」使用電極

4位



W1 (リユーザブル)
W1D (ディスポーザブル)
シャフト：90mm
電極外径：15mm

※表面「Case1」使用電極

5位



F2 (リユーザブル)
F2D (ディスポーザブル)
シャフト：90mm
電極外径：8mm

※表面「Case1」使用電極

その他 人気電極



婦人科用リープ電極セット（5 本入）

W4 (リユーザブル) **W4D** (ディスポーザブル)



ラウンド型ループ電極

B1D (ディスポーザブル)
シャフト：32mm/ 電極外径：6.4mm
病変組織などの切除に適しています。
(リユーザブルのロングサイズ電極もあります)



焼灼用電極

F1D (ディスポーザブル)
シャフト：32mm/ 電極外径：1.5mm
表在性の上皮病変の焼灼および乾固術に適しています。
(リユーザブルのロングサイズ電極もあります)



バリチップ電極

A8D (ディスポーザブル)
シャフト：32mm/ 電極外径：0.2mm
微細部の切開に適しており、通電ワイヤーの長さを
調節して切開の深さをコントロールできます。

基本ケーブルセット

ディスポーザブル【IEC-XAA】



滅菌済：
3 ツボタンフィンガー
スイッチハンドピース

IEC-3FHPBD



IEC 用ディスポ対極板

IEC-NPD



滅菌済：
IEC バイポーラコード

IEC-DJX



ダブルフットスイッチペダル
(切開 / 凝固)

DF-FSC

リユーザブル【IEC-XAB】



3 ツボタンフィンガー
スイッチハンドピース

IEC-3FHPB



IEC 対極板

IEC-NPC



IEC バイポーラコード

IEC-JXB



ダブルフットスイッチペダル
(切開 / 凝固)

DF-FSC