

176B-01 徘徊コールⅢ HC-3 (824005)

①MS4-1200 **55,000円**(税抜50,000円) ②MS4-900 ③MS4-1500 各**60,500円**(税抜55,000円)

●マットを踏むとナースコールで知らせます。既存のナースコールを使用するので工事不要で取付簡単。




●サイズ/マット=①120×50×0.4cm、②90×60×0.4cm、③150×50×0.4cm、中継ボックス=5×7.5×3cm ●重量/マット=約1.8kg、中継ボックス=約100g テクノスジャパン

176B-02 ベッドコール・ケーブルタイプ BC-2 (824406)

**55,000円**(税抜50,000円)

●上体を起こすとナースコールで知らせます!マットレスの上に敷くセンサーです。軽くて設置が簡単!



●サイズ/ベッドセンサー=80×25×0.6cm、中継ボックス=5×7.5×3cm ●重量/ベッドセンサー=約600g、中継ボックス=約100g テクノスジャパン

176B-03 コールマット・コードレス HC-R (824009)

MSR4-1200(標準サイズ) **107,800円**(税抜98,000円)


●マットを踏むとナースコールで知らせます。無線なので設置・移設が簡単です。  
●マット裏面全体が滑り止め加工で安心。踏んだときのマットの滑りを防止します。



●サイズ/マット=120×50×0.4cm、中継ボックス=9×5.6×3cm ●重量/中継ボックス=220g ●セット内容/無線中継ボックス、コードレス・マットスイッチ テクノスジャパン

マットサイズは4種類

MSR4-800 (50×80cm)	<b>103,400円</b> (税抜94,000円)	
MSR4-900 (60×90cm)	<b>113,300円</b> (税抜103,000円)	
MSR4-1500 (50×150cm)	<b>113,300円</b> (税抜103,000円)	




ナースコール参照図

メーカー名	(株) ケアコム / アイホン (株)	(株) ケアコム	パナソニック	ナカヨ	NTT
番号	① ② ③ ④	⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨	⑩ ⑪	⑫	⑬
名称	標準2P トーン2P 標準3P 6mmフラク	ケコム4P ケコム4PZ ケコム5P ケコム6PF ケコム6P	トーン2P パナニック2P	ナカ35P NSP	アンソンスP ASP
社記号	STD2 T2 STD3 C2 6P	C4 C4Z C5 C6F C6B	T2 T2C		
ソケットの形状					
ナースコールスイッチの形状					
ナースコール子機型番(一桁)	RB-822 RB-822A RB-822B RB-822C NBR-84A NBR-84C	RB-823 RB-823-C ※⑤⑦は型番を確認してください。 BA-511 BA-511A BA-501 BA-501A RB-830Z BA-502Z BA-501Z BA-606WZ BA-601WZ BA-606WZ	VHR-560C BWH-8560C		

参照図に該当するナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。

※左図以外のナースコールスイッチは弊社にお送り頂き、簡単な加工を行い、製品と共にお届けさせていただきます。  
※ナースコールシステムが変更になる場合は中継ボックスとともに接続アダプタが必要になる事があります。

⑬ケアコム社製WZ子機(旧Wellシリーズ)の場合は、別途ケアコム社製「分配コンセント」が必要です。



⑭アイホン社製「Vi-nurse」シリーズの場合は、壁に「オプション入力コンセント」の有無をご確認ください。無い場合、別途「オプション入力コード」が必要です。



メーカー名	アイホン (株)	ジーコム
番号	⑤ ⑥-B ⑥-C ⑥-E ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	⑬ ⑭
名称	アイホン2P アイホン4P8 アイホン4P4C アイホン4PE アイホン5P アイホン5PNE アイホン5PNEF アイホン2P アイホン3PNEF アイホン6V	ジーコムRC ジーコムJP
社記号	A2 A4-NS A4-NC A4-NE A5 AN5F AN5NF A3 A3NF A6V	GR C
ソケットの形状		
ナースコールスイッチの形状		
ナースコール子機型番(一桁)	UA-R B UBR-B ※⑥-B⑥-C⑥-Eは型番を確認してください。 ※⑥-B⑥-C⑥-Eは一部対応できない場合があります。 NB-PC/A NC-PC NE-PC UA-SBB NFR-8A NF-8A UB-SBB NFR-B NF-SB NLSB NLR-8 NLR-8-TT	NLSB NLR-8-TT